



aansluitkabel KMPYE-AIF-1-GS-GD-0,3

Artikelnummer: 170239

FESTO

voorgemonteerd, voor proportionele wegventielen.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Volgens norm | EN 61076-2-101 |
| Extra functies | productspecifieke pin-toekenning |
| Kabelidentificatie | met toebehoren |
| Aansluitfrequentie | 500 |
| Elektrische aansluiting 1, functie | Zijde field device |
| Elektrische aansluiting 1, design | rond |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Contactdoos |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang | recht |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | M12x1, A-gecodeerd volgens 61076-2-101 |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 4 |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere | 4 |
| Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype | Schroefvergrendeling met sleutelbreedte 18 en overlangse ribbel |
| Elektrische aansluiting 2, functie | Sturingszijde |
| Elektrische aansluiting 2, design | rond |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype | Stekker |
| Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang | recht |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek | M9x0,5 |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere | 7 |
| Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere | 6 |
| Elektrische aansluiting 2, bevestigingstype | Schroefvergrendeling |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 0 ... 50 V |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt | 1 A |
| Stootspanningsweerstand | 2 kV |
| Kabellengte | 0,3 m |
| Kabeleigenschap | Suitable for energy chains |
| Testvoorwaarden van kabel | Testvoorwaarden op verzoek |
| Buigradius, flexibele bekabeling | ≥ 75 mm |
| Kabeldiameter | 5,6 mm |
| Kabelmontage | 8x0,24 afgeschermd |
| Geleider-nominale doorsnede | 0,24 mm ² |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Opmerking bij beschermingsgraad | in gemonteerde toestand |
| Omgevingstemperatuur | -25 ... 85 °C |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -5 ... 80 °C |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Vervuilinggraad | 1 |
| Materiaal kabelmantel | TPE-U(PUR) |
| Kleur kabelmantel | zwart |