


# asinterface SPC-AIF-SUP-24DC

Artikelnummer: 171182

FESTO

voor asinterface bundel.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max stroomopname	3 A
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toegelaten spanningsschommelingen	-5 % / +25 %
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Duurschokweerstand volgens DIN/EC 68 deel 2-82	getest volgens scherpptegraad 2
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Trilbestendig volgens DIN/EC 68 deel 2-6	getest volgens scherpptegraad 2
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	150 g
Elektrische aansluiting lastspanning	Stekker rond design M12x1 5-polig
Elektrische aansluiting AIF IN	Stekker rond design M9 5-polig
Elektrische aansluiting AIF OUT	Contactdoos rond design M9 5-polig
Kabellengte	0,2 m