

ronde cilinder DSAG-20- -PPV

Artikelnummer: 171687

Einde productie


FESTO

[Afsluitdeksel met draadtap.](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2024. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



Afbeelding als voorbeeld



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 320 mm
Zuigerdiameter	20 mm
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Dempingslengte	17 mm
Theoretische kracht 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retour	158,3 N
Theoretische kracht bij 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uitgaand	188,5 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	79 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	3,9 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	138 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	7,2 g
Pneumatische aansluiting	M20x1,5
Materiaal deksel	aluminiumlegering
Materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij