



Naderingsschakelaar SMT-10-NS-KL-LED-24

Artikelnummer: 173222

FESTO

elektrisch, contactloos, NPN, voor aandrijvingen met sensorgleuf 10, met kabel.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Design | voor ronde gleuf |
| Volgens norm | EN 60947-5-2 |
| Toelating | C-Tick |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn |
| Materiaal - tip | vrij van koper en PTFE |
| Meetprincipe | magnetoresistent |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Schakeluitgang | NPN |
| Schakelelementfunctie | NO-contact |
| Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde | +/- 0,1 mm |
| Inschakeltijd | ≤ 0,2 ms |
| Uitschakeltijd | ≤ 0,2 ms |
| Max. uitgangsstroom | 200 mA |
| Max. schakelvermogen DC | 6 W |
| Spanningsbreuk | 1,7 V |
| Reststroom | ≤ 0,01 mA |
| Bestand tegen kortsluiting | klokkend |
| Bestand tegen overbelasting | beschikbaar |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 10 ... 30 V |
| Bescherming tegen omgekeerde polariteit | voor alle elektrische aansluitingen |
| Elektrische aansluiting | Kabel 3-aderig |
| Uitgangsrichting aansluiting | in de lengte |
| Kabellengte | 2,5 m |
| Materiaal - informatie kabelmantel | PUR |
| Soort bevestiging | geklemd in ronde gleuf in de lengte in de gleuf inschuifbaar |
| Aanhaalmoment | 0,05 ... 0,1 Nm |
| Productgewicht | 20 g |
| Materiaal - informatie behuizing | vernikkeld Messing PA hooggelegeerd staal roestvrij |
| Schakeltoestandindicator | LED geel |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -5 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 IP67 |
| Isolatiespanning | 50 V |
| Vervuilingsgraad | 3 |