


motorkabel

NEBM-M23G8-E-15-Q8N-LE8

Artikelnummer: 1732659

FESTO

geschikt voor servomotor EMMS-AS-...



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Kabelidentificatie | zonder labelhouder |
| Elektrische aansluiting 1, functie | Zijde field device |
| Elektrische aansluiting 1, design | rond |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Contactdoos |
| Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang | recht |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | M23x1 |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 8 |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere | 8 |
| Elektrische aansluiting 2, functie | Sturingszijde |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype | Kabel |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek | Open einde |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere | 8 |
| Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere | 8 |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 0 ... 630 V |
| Opmerking bij werkspanningsbereik DC | 0 - 300 V voor 0,25 mm ² |
| Bedrijfsspanningsbereik AC | 0 ... 630 V |
| Opmerking bij werkspanningsbereik AC | 0 - 300 V voor 0,25 mm ² |
| Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt | 12 A |
| Opmerking bij stroombelastbaarheid bij 40 °C | 5 A voor 0,25 mm ² |
| Stootspanningsweerstand | 4 kV |
| Opmerking bij stootspanningsweerstand | 2,5 kV voor 0,25 mm ² |
| Kabellengte | 15 m |
| Kabeleigenschap | geschikt voor kabelrups |
| Buigradius, vaste bekabeling | ≥ 45 mm |
| Buigradius, flexibele bekabeling | ≥ 85 mm |
| Kabeldiameter | 11,3 mm |
| Kabelmontage | 4x1+(4x0,25) afgeschermd |
| Geleider-nominale doorsnede | 0,25 mm ² 1 mm ² |
| Draadeindes | Kabelschoen |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Opmerking bij beschermingsgraad | in gemonteerde toestand |
| Omgevingstemperatuur | -40 ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie | -30 ... 80 °C |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-richtlijn lage spanning |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosieweerstand |
| Materiaal kabelmantel | TPE-U(PUR) |
| Kleur kabelmantel | oranje |
| Materiaal isoleerkous | TPE-E |