



vacuümzuiger VAS-2-M3-NBR

Artikelnummer: 173438

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|--|
| Nominale diameter | 1 mm |
| Zuignapdiameter | 2 mm |
| Effectieve zuigdiameter | 1,6 mm |
| Aansluitpositie | boven |
| Zuignapvorm | rond vlak |
| Bedrijfsdruk Mpa | -0,095 ... 0 MPa |
| Werkdruk | -0,95 ... 0 bar |
| Bedrijfsdruk | -13,775 ... 0 psi |
| Nominale bedrijfsdruk | -0,07 MPa |
| Nominale werkdruk | -0,7 bar |
| Nominale bedrijfsdruk (psi) | -10,15 psi |
| Bedrijfsmedium | atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-A1-L |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Afschuifkracht bij 70% vacuüm | 0,14 N |
| Houdkracht bij nominale werkdruk | 0,14 N |
| Bevestigingsschroefdraad | M3 |
| Zuignapbevestiging | M3 |
| Vacuümaansluiting | M3 |
| Kleur | zwart |
| Shore-hardheid | 55 +/- 5 |
| Materiaal inschroeftap | hooggelegeerd staal |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal zuiger | NBR |