


# vacuümzuiger VAS-10-M5-NBR

Artikelnummer: 173440

FESTO

met dichtingsring OL.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	2 mm
Zuignapdiameter	10 mm
Effectieve zuigdiameter	8 mm
Aansluitpositie	boven
Zuignapvorm	rond vlak
Bedrijfsdruk Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-0,07 MPa
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Nominale bedrijfsdruk (psi)	-10,15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Afschuifkracht bij 70% vacuüm	4,5 N
Houdkracht bij nominale werkdruk	4,5 N
Bevestigingsschroefdraad	M5
Zuignapbevestiging	M5
Vacuümaansluiting	M5
Kleur	zwart
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal inschroeftap	aluminumlegering
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR