

Zuignap VAS-10-M5-PUR

Artikelnummer: 173441

FESTO

met dichtingsring OL.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	2 mm
Zuignapdiameter	10 mm
Rendement aanzuigdiameter	8 mm
Constructieve opbouw	Vacuümaansluiting bovenaan rond, standaard
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Afschuifkracht bij 70% vacuüm	4,5 N
Bevestigingsschroefdraad	M5
Zuignapbevestiging	M5
Vacuümaansluiting	M5
Shore-hardheid	62
Materiaal - informatie draadplug	Messing
Materiaal - informatie zuignapeenheid	TPE-U(PU)