

filter

LF-3/8-D-MINI-NPT

Artikelnummer: 173684

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

[met beschermmantel.](#)

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Grootte | Mini |
| Reeks | D |
| Inbouwpositie | loodrecht |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Condensaataftap | manueel vergrendelend |
| Max. hoeveelheid condensaat | 22 cm ³ |
| Reservoirbescherming | Metalen beschermmantel |
| Werkdruk | 0 ... 16 bar |
| normaal nominaal debiet | 1.400 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Soort bevestiging | inline-installatie met bevestigingsbeugel naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 3/8 NPT |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal filter | PE |
| Materiaal behuizing | Gespuitsgiet zink |
| Materiaal schaal | PC |