

# fijnfiltercombinatie LFMBA-3/8-D-MINI-A-NPT


Artikelnummer: 173745

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

Fijnfilter 1 µm voor het voorfilteren en ultrafijnfilter 0,01µm, met metalen beschermmantel.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Mini
Reeks	D
Inbouwpositie	loodrecht
Filterfijnheid	0,01 µm
Filterrendement	99,9999 %
Condensaataftap	volautomatisch
Reservoirbescherming	Metalen beschermmantel
Werkdruk	1,5 ... 12 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	1,5 ... 60 °C
Restoliegehalte	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 2	3/8 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal filter	boorsilicaatvezel
Materiaal behuizing	Gespuitgiet zink
Materiaal schaal	PC