

# fijnfiltercombinatie LFMBA-1/2-D-MIDI-A-NPT


Artikelnummer: 173749

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

Fijnfilter 1 µm voor het voorfilteren en ultrafijnfilter 0,01µm, met metalen beschermmantel.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.



## Informatieblad

| Kenmerk                            | Waarde  |
|------------------------------------|---|
| Grootte                            | Midi  |
| Reeks                              | D   |
| Inbouwpositie                      | loodrecht   |
| Filterfijnheid                     | 0,01 µm   |
| Filterrendement                    | 99,9999 %   |
| Condensaataftap                    | volautomatisch  |
| Reservoirbescherming               | Metalen beschermmantel                                    |
| Werkdruk                           | 1,5 ... 12 bar  |
| Bedrijfsmedium                     | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inerte gassen |
| LABS-conformiteit                  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [1:7:2]<br>Inerte gassen |
| Mediumtemperatuur                  | 1,5 ... 60 °C   |
| Restoliegehalte                    | 0,01 mg/m <sup>3</sup>                                    |
| Omgevingstemperatuur               | -10 ... 60 °C   |
| Soort bevestiging                  | inline-installatie<br>met toebehoren                      |
| Pneumatische aansluiting 1         | 1/2 NPT   |
| Pneumatische aansluiting 2         | 1/2 NPT   |
| Materiaal - opmerking              | RoHS conform  |
| Materiaal filter                   | boorsilicaatvezel   |
| Materiaal behuizing                | Gespuitgiet zink  |
| Materiaal schaal                   | PC  |