

# olienevelaar LOE-1/4-D-MINI-NPT

Artikelnummer: 173821

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

[met beschermmantel.](#)

[Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.](#)

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max. olietankinhoud	45 cm <sup>3</sup>
Reservoirbescherming	Metalen beschermmantel
Werkdruk	16 bar
Minimaal debiet voor olienevelaarfunctie	3 l/min
normaal nominaal debiet	2.300 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	270 g
Soort bevestiging	met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/4 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal schaal	PC