

# olienevelaar LOE-1-D-MAXI-NPT

Artikelnummer: 173827

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

[met beschermmantel.](#)

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max. olietankinhoud	190 cm <sup>3</sup>
Reservoirbescherming	Metalen beschermmantel
Werkdruk	16 bar
Minimaal debiet voor olienevelaarfunctie	10 l/min
normaal nominaal debiet	9.000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	1.200 g
Soort bevestiging	met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	1 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal schaal	PC