

# verzorgingseenheid

## FRC-1/4-D-7-MINI-NPT

Artikelnummer: 173842

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, maximale uitgangsdruk 7 bar, 40 µm filter, met metalen beschermmantel.

Met manuele condensaaftap.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde  |
|---|---|
| Grootte                                 | Mini  |
| Inbouwpositie                           | loodrecht   |
| Condensaataftap                         | manueel vergrendelend                                       |
| Filterfijnheid                          | 40 µm   |
| Werkdruk                                | 1 ... 16 bar  |
| Drukregelbereik                         | 0,5 ... 7 bar   |
| normaal nominaal debiet                 | 1.300 l/min   |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inerte gassen  |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)      |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 2 - matige corrosieweerstand                                |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang      | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>Inerte gassen  |
| Mediumtemperatuur                       | -10 ... 60 °C   |
| Omgevingstemperatuur                    | -10 ... 60 °C   |
| Productgewicht                          | 660 g   |
| Soort bevestiging                       | inline-installatie<br>met bevestigingsbeugel<br>naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting 1              | 1/4 NPT   |
| Pneumatische aansluiting 2              | 1/4 NPT   |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform  |
| Materiaal behuizing                     | Gespuitsgiet zink   |
| Materiaal schaal                        | PC  |