

# verzorgingseenheid FRC-3/8-D-7-MINI-A-NPT

Artikelnummer: 173851


Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, maximale uitgangsdruk 7 bar, 40 µm filter, met metalen beschermmantel.

Met automatische condensataaftap.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Mini
Inbouwpositie	loodrecht
Condensaataftap	volautomatisch
Filterfijnheid	40 µm
Werkdruk	2 ... 12 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 7 bar
normaal nominaal debiet	1.500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	660 g
Soort bevestiging	inline-installatie met bevestigingsbeugel naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 2	3/8 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Gespuitsgiet zink
Materiaal schaal	PC