

verzorgingseenheid FRC-3/8-D-MIDI-NPT

Artikelnummer: 173852

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, 40 µm filter, met metalen beschermmantel.

Met manuele condensaaftap.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Midi
Condensaataftap	manueel vergrendelend
Filterfijnheid	40 µm
Werkdruk	1 ... 16 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 12 bar
normaal nominaal debiet	2.000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	1.440 g
Soort bevestiging	met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 2	3/8 NPT
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Gespuitgiet zink
Materiaal schaal	PC