

verzorgingseenheid FRC-3/4-D-O-MAXI-NPT

Artikelnummer: 173878


Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, 40 µm filter, met metalen beschermmantel.

Met manuele condensaaftap. Zonder manometer.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Grootte | Maxi |
| Inbouwpositie | loodrecht |
| Condensaataftap | manueel draaiend |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Werkdruk | 1 ... 16 bar |
| normaal nominaal debiet | 8.300 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inerte gassen |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 2.280 g |
| Soort bevestiging | inline-installatie met bevestigingsbeugel naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting 1 | 3/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 3/4 NPT |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Gespuitsgiet zink |
| Materiaal schaal | PC |