

# inschakelventiel HE-1-D-MAXI-NPT



Artikelnummer: 173899

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

voor verzorgingseenheden, met getapte aansluitplaat.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	65 mm
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort bediening	manueel
Afdichtingsprincipe	zacht
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Handbediening	geen
Ventiel functie	3/2 bistabiel
Werkdruk	0 ... 16 bar
C-waarde	25,9 l/sbar
b-waarde	0,37
normaal nominaal debiet	6.500 l/min
Inschakelduur	100 %
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren
Inbouwpositie	willekeurig
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Productgewicht	796 g
Pneumatische aansluiting 1	1 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1 NPT
Pneumatische aansluiting 3	G3/8
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium