



magneetventiel CPA14-M1H-2X3-GLS

Artikelnummer: 173943
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	2x3/2 gesloten monostabiel
Soort bediening	elektrisch
Breedte	14 mm
normaal nominaal debiet	550 l/min
Werkdruk	3 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort reset	pneumatische veer
Nominale diameter	5 mm
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Handbediening	met toebehoren, vergrendelbaar
Soort sturing	voorgestuurd
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Stuurdruk	3 ... 8 bar
b-waarde	0,3
C-waarde	2,3 l/sbar
Schakeltijd uit	28 ms
Schakeltijd in	9 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat
Pneumatische aansluiting 2	Aansluitplaat
Pneumatische aansluiting 3	Aansluitplaat
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium