


# Ventieleiland CPA14-VI

Artikelnummer: 174001

FESTO

Ventieleiland CPA, raster 14 mm.  
Einde productie. Leverbaar tot 2013.



## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

| Kenmerk                                    | Waarde  |
|--|---|
| Ventiefunctie                              | 2x3/2 gesloten monostabiel<br>2x3/2 open monostabiel<br>2x3/2 open/gesloten monostabiel<br>5/2 bistabiel<br>5/2 monostabiel<br>5/3 belucht<br>5/3 ontucht<br>5/3 gesloten |
| normaal nominaal debiet                    | 600 l/min   |
| Werkdruk                                   | -0,9 ... 10 bar   |
| Elektrische sturing                        | AS-Interface<br>Individuele aansluiting<br>Veldbus<br>Multipool   |
| Max. aantal ventielplaatsen                | 22  |
| Max. aantal drukzones                      | 11  |
| Elektrisch I/O-systeem                     | ja  |
| Omgevingstemperatuur                       | -5 ... 50 °C  |
| Breedte                                    | 14 mm   |
| Beschermingsgraad                          | IP65  |
| Toelating                                  | C-Tick  |
| Rastermaat                                 | 14 mm   |
| Soort bediening                            | elektrisch  |
| Type eiland                                | 12  |
| Constructieve opbouw                       | Zuigerschuif  |
| Stuurluchttoevoer                          | extern<br>intern  |
| Ventieleilandmontage                       | modulair en uitbreidbaar  |
| Schakelpositie-indicator                   | LED   |
| Stuurdruk                                  | 3 ... 8 bar   |
| Nominale bedrijfsspanning DC               | 24 V  |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn  |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK           | 2   |
| Mediumtemperatuur                          | -5 ... 50 °C  |