

# Schokdemperkit YHD-8

Artikelnummer: 174542

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	7
Slag	5 mm
Demping	harde karakteristiek zelfinstellend
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd kort	0,2 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	5 mm
Max. aanslagkracht	300 N
Max. energieopname per slag	2 J
Max. energieopname per uur	12.000 J
Max. restenergie	0,01 J
Terugstelkracht	0,7 N
Productgewicht	18 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	Messing vernikkeld
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal