



smoorventiel met terugslagklep GRLA-M3

Artikelnummer: 175038

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	M3
Pneumatische aansluiting 2	M3
Instelelement	Gleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	18 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	18 ... 20 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Maritieme classificatie	zie certificaat
Inbouwpositie	willekeurig
Normaal debiet in smoorrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	33 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	33 ... 37 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	0,3 Nm
Productgewicht	2 g
Materiaal inschroeftap	Messing vernikkeld
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal regelschroef	Messing
Materiaal zwaai-aansluiting	Gespuitsgiet zink