


# Precisiedebietregelaar met terugslag GRGA-M5-QS-3-LF-C

Artikelnummer: 175062

FESTO

Debietregelaar op de ontluchting en QS-insteekkoppeling.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Precisiedebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-3
Pneumatische aansluiting 2	M5
Instelelement	Sleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	40 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	46 ... 70 l/min
Werkdruk	0,2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm
Inbouwpositie	willekeurig
Nominaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	80 l/min
Nominaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	90 ... 140 l/min
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	1,5 Nm
Productgewicht	14 g
Materiaal - informatie draadplug	vernikkeld Messing
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaalinfo demontagering	POM
Materiaalinfo regelschroef	Messing
Materiaalinfo draaiaansluiting	Gespuitsgiet zink