

naderingsschakelaar SMEO-4U-K5-LED-24


Artikelnummer: 175401

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

reedcontact, met schakelstatus (LED) kabellengte 5 m,

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	rond
Toelating	RCM Mark
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Meetprincipe	magnetisch Reed
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Herhaalnauwkeurigheid	0,2 mm
Schakeluitgang	met contact bipolair
Schakelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Inschakeltijd	≤ 0,5 ms
Uitschakeltijd	0,03 ms
Max. schakelfrequentie	800 Hz
Max. uitgangsstroom	500 mA
Max. schakelvermogen DC	10 W
Inductieve beschermcircuit	aangepast aan MZ-, MY-, ME-spoelen
Bestand tegen kortsluiting	nee
Bedrijfsspanningsbereik DC	12 ... 27 V
Restripping	10 %
Polariteitsbescherming	nee
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Uitgangsrichting aansluiting	in de lengte
Kabellengte	5 m
Kleur kabelmantel	grijs
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Soort bevestiging	met toebehoren
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	130 g
Materiaal behuizing	PET
Schakelstatusweergave	LED geel
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP67
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L