


stekker SEA-M12-5GS-PG7

Artikelnummer: 175487

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Soort bevestiging	met schroefdraadhuls
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	21,5 g
Elektrische aansluiting	5-polig Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 M12x1 ronde connector Stekker recht / schroefklem
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 60 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 60 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	4 A
Stootspanningsweerstand	1,5 kV
Kabelschroefkoppeling	Pg7
Toegelaten kabeldiameter	4 ... 6 mm
Aansluitingdoorsnede	0,75 mm ²
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-40 ... 85 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PBT
Kleur behuizing	zwart
Materiaal wartelmoer	Gespuitgiet zink vernikkeld
Materiaal stekkercontact	Messing Gecoat met wit brons