


# aansluitkabel KMP1-02-VI-12-5

Artikelnummer: 175587  
Einde productie

FESTO

voor ventieleiland VIMP-02, kant-en-klaar gemonteerd voor 8 tot 12 ventielplaatsen, 5 m lang

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsspanningsbereik AC	$\leq 300$ V
Bedrijfsspanningsbereik DC	$\leq 250$ V
Stroombelastbaarheid	4 A
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	5 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur	-30 ... 70 °C
Productgewicht	1.967 g
Elektrische aansluiting	25-polig Contactdoos
Kabelmontage	25 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Kabeldiameter	13 mm
Kabellengte	5 m
Soort bevestiging	met klembeugel
Informatie materiaal behuizing	Lichtmetalen persgietwerk
Informatie materiaal kabelmantel	PE
Informatie materiaal insteekcontact	Koperlegering verzilverd