


geluiddemper UC-QS-8H

Artikelnummer: 175611

FESTO

voor CPE-ventielen of CPV-ventieleilanden, met insteekhuls voor QS-steekaansluitingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	1
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1 MPa
Werkdruk	0 ... 10 bar
Debiet tegen atmosfeer	1.500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geluidsdrukkniveau	60 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Productgewicht	2,3 g
Pneumatische aansluiting	QS-8
Materiaal silencer insert	PE
Materiaal inschroeftap	PE
Materiaal - opmerking	RoHS conform