


aansluitkabel KMP2-03-E-10-26

Artikelnummer: 175665

FESTO

voor ventieleiland VIMP/VIFB, max. 24 ingangen, 10 m lang
Einde productie. Leverbaar tot 2012.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 250 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 300 V
Stroombelastbaarheid	7,5 A
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Productgewicht	3.600 g
Elektrische aansluiting	Contactdoos 26-polig
Kabelmontage	26 x 0,75 mm ²
Kabeldiameter	15 mm
Kabellengte	10 m
Soort bevestiging	met wartelmoer
Kleurcode draadisolatie	zwarte draden met doorlopende witte nummering van 1 tot 26
Informatie materiaal dichtingen	CR licht- en oliebestendig
Informatie materiaal behuizing	Koperlegering vernikkeld
Informatie materiaal kabelmantel	PVC
Informatie materiaal insteekcontact	Koperlegering vergulde