


koppeling EAMC-65-90-XX-25

Artikelnummer: 176038

FESTO

voor lineaire as DGE



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 2	25 mm
Grootte	65
Nominale lengte	90 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	4.500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	417 kgmm ²
Productgewicht	535 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform