

# Ronde cilinder DSAQ-20- -P-A-Q

Artikelnummer: 176314

FESTO

Afsluitdeksel met luchtaansluiting haaks op de cilinderas, met vierkante zuigerstang.

Dit product is enkel via Festo Korea verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde   |
|---|--|
| Slag  | 1 ... 320 mm   |
| Zuigerdiameter                                  | 20 mm  |
| Demping   | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden  |
| Borging tegen verdraaiing/geleiding             | Vierkantgeleiding                                      |
| Werkdruk  | 1 ... 10 bar   |
| Werking   | dubbelwerkend  |
| Bedrijfsmedium                                  | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium         | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                | 2  |
| Omgevingstemperatuur                            | -20 ... 80 °C  |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop        | 158,3 N  |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 188,5 N  |
| te verplaatsen massa bij 0 mm slag              | 79 g   |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag                  | 7,2 g  |
| Basisgewicht bij 0 mm slag                      | 138 g  |
| Toeslag massafactor per 10 mm slag              | 3,9 g  |
| Pneumatische aansluiting                        | M20x1,5  |
| Informatie materiaal deksel                     | aluminiumlegering                                      |
| Informatie materiaal dichtingen                 | NBR<br>TPE-U(PU)                                       |
| Informatie materiaal behuizing                  | hooggelegeerd staal roestvrij                          |
| Informatie materiaal zuigerstang                | hooggelegeerd staal roestvrij                          |