


Ronde cilinder DSAH-20- -P-A-S6

Artikelnummer: 176340

FESTO

met lagerdeksel voor directe montage, afsluitdeksel met
luchtaansluiting haaks op de cilinderas, met warmtebestendige
dichtingen tot 120 °C.

Dit product is enkel via Festo Korea verkrijgbaar.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Slag | 1 ... 320 mm |
| Zuigerdiameter | 20 mm |
| Demping | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Werkdruk | 1 ... 10 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 120 °C |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop | 158,3 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 188,5 N |
| te verplaatsen massa bij 0 mm slag | 79 g |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag | 7,2 g |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 138 g |
| Toeslag massafactor per 10 mm slag | 3,9 g |
| Pneumatische aansluiting | M5 |
| Informatie materiaal deksel | aluminiumlegering |
| Informatie materiaal dichtingen | FPM |
| Informatie materiaal behuizing | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Informatie materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |