

# Ronde cilinder DSAG-25- -PPV-A-CT

Artikelnummer: 176406

FESTO

Afsluitdeksel met draadtap.

Dit product is enkel via Festo Korea verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2010.



Afbeelding als voorbeeld



## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde  |
|---|---|
| Slag  | 1 ... 500 mm  |
| Zuigerdiameter                                  | 25 mm   |
| Demping   | PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar |
| Werkdruk  | 1 ... 10 bar  |
| Werking   | dubbelwerkend   |
| Bedrijfsmedium                                  | gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied          |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                | 2   |
| Omgevingstemperatuur                            | -20 ... 80 °C   |
| Dempingslengte                                  | 17 mm   |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag        | 247,4 N   |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 294,5 N   |
| te verplaatsen massa bij 0 mm slag              | 141 g   |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag                  | 11,1 g  |
| Basisgewicht bij 0 mm slag                      | 212 g   |
| Massatoeslag per 10 mm slag                     | 6,2 g   |
| Pneumatische aansluiting                        | M26x1,5   |
| Materiaal - tip                                 | vrij van koper en PTFE                                |
| Materiaal - informatie deksel                   | aluminum kneedlegering                                |
| Materiaal - informatie dichtingen               | NBR<br>TPE-U(PU)                                      |
| Materiaal - informatie behuizing                | hooggelegeerd staal roestvrij                         |
| Materiaal - informatie zuigerstang              | hooggelegeerd staal roestvrij                         |