

Ronde cilinder DSAS-32- -P-S6

Artikelnummer: 176435

FESTO

Afsluitdeksel met zwaailager, met warmtebestendige dichtingen tot 120 °C.
Dit product is enkel via Festo Korea verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Slag | 1 ... 500 mm |
| Zuigerdiameter | 32 mm |
| Demping | P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Werkdruk | 1 ... 10 bar |
| Werking | dubbelwerkend |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 120 °C |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop | 415 N |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 483 N |
| te verplaatsen massa bij 0 mm slag | 222 g |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag | 15,4 g |
| Basisgewicht bij 0 mm slag | 312 g |
| Toeslag massafactor per 10 mm slag | 8,9 g |
| Pneumatische aansluiting | M26x1,5 |
| Informatie materiaal deksel | aluminumlegering |
| Informatie materiaal dichtingen | FPM |
| Informatie materiaal behuizing | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Informatie materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal roestvrij |