

Ronde cilinder DSAS-40- -PPV-A-CT


Artikelnummer: 176511

FESTO

Afsluitdeksel met draailager.

Dit product is enkel via Festo Korea verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2010.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 500 mm
Zuigerdiameter	40 mm
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Dempingslengte	22 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	633 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	754 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	469 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	24 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	586 g
Massatoeslag per 10 mm slag	15,9 g
Pneumatische aansluiting	M32x2
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal