

# Ronde cilinder DSAS-50- -PPV-A-S6

Artikelnummer: 176555

FESTO

Afsluitdeksel met zwaailager, met warmtebestendige dichtingen tot 120 °C.  
Dit product is enkel via Festo Korea verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 500 mm
Zuigerdiameter	50 mm
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 120 °C
Dempingslengte	27 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	989 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	1.178 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	892 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	40,1 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	977 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	24,8 g
Pneumatische aansluiting	M45x1,5
Informatie materiaal deksel	aluminiumlegering
Informatie materiaal dichtingen	FPM
Informatie materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal