

Lineaire zwaai-eenheid DSL-32-50-270-P-S20-FF-KF

Artikelnummer: 177241

FESTO

voor contactloze detectie. De draaibeweging en de lineaire beweging kunt u onafhankelijk aansturen. Draaibeweging traploos instelbaar van 0° tot 270°.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Dempingshoek	1,7 deg
Instelbereik draaihoek	270 deg
Slag	50 mm
Zuigerdiameter	32 mm
Draaihoek	272 deg
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Fijnafstelling	5 deg
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Draaivleugel
Positiedetectie	voor inductieve sensoren voor naderingsschakelaar
Varianten	S20: doorlopende, holle zuigerstang
Borging tegen rotatie/geleiding	kogelgeleid
Werkdruk	2,5 ... 8 bar
Max. impactsnelheid	500 mm/s
Max. zwaai frequentie bij 6 bar	2 Hz
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Dempingslengte	8 mm
Draaimoment bij 6 bar	10 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	294 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	403,5 N
Toelaatbaar massa traagheidsmoment	0,0021 kgm ²
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	109 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	3.120 g
Productgewicht	3.120 g
Soort bevestiging	geklemd in T-gleuf met uitwendige schroefdraad naar keuze:
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering geanodiseerd
Materiaal - informatie dichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering glad geanodiseerd
Materiaal - informatie zuigerstang	Affineerstaal