

# Lineaire zwaai-eenheid

## DSL-40-125-270-P-S2-CC-KF

Artikelnummer: 177276

FESTO

voor contactloze detectie. De draaibeweging en de lineaire beweging kunt u onafhankelijk aansturen. Draaibeweging traploos instelbaar van 0° tot 270°.



## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde  |
|---|---|
| Dempingshoek                                    | 15 deg  |
| Instelbereik draaihoek                          | 270 deg   |
| Slag  | 125 mm  |
| Zuigerdiameter                                  | 40 mm   |
| Draaihoek                                       | 240 deg   |
| Demping   | CC: schokdemper aan beide zijden<br>P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden |
| Inbouwpositie                                   | willekeurig   |
| Fijnafstelling                                  | 1,5 deg   |
| Werking   | dubbelwerkend   |
| Constructieve opbouw                            | Draaivleugel  |
| Positiedetectie                                 | voor inductieve sensoren<br>voor naderingsschakelaar                                      |
| Varianten                                       | S2: doorlopende zuigerstang   |
| Borging tegen rotatie/geleiding                 | kogelgeleid   |
| Werkdruk  | 2,5 ... 8 bar   |
| Max. impactsnelheid                             | 500 mm/s  |
| Max. zwaai frequentie bij 6 bar                 | 0,7 Hz  |
| Bedrijfsmedium                                  | gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied  |
| Omgevingstemperatuur                            | -10 ... 60 °C   |
| Dempingslengte                                  | 12 mm   |
| Draaimoment bij 6 bar                           | 20 Nm   |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag        | 495 N   |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 603 N   |
| Toelaatbaar massatraagheidsmoment               | 0,004 kgm <sup>2</sup>  |
| Gewichtstoeslag per 10 mm slag                  | 175 g   |
| Basisgewicht bij 0 mm slag                      | 5.350 g   |
| Productgewicht                                  | 5.350 g   |
| Soort bevestiging                               | geklemd in T-gleuf<br>met uitwendige schroefdraad<br>naar keuze:                          |
| Pneumatische aansluiting                        | G1/8  |
| Materiaal - informatie deksel                   | aluminium kneedlegering<br>geanodiseerd   |
| Materiaal - informatie dichtingen               | TPE-U(PU)   |
| Materiaal - informatie behuizing                | Aluminium<br>glad geanodiseerd  |
| Materiaal - informatie zuigerstang              | Affineerstaal   |