

aansluitkabel KEA-1-25P-5

Artikelnummer: 177413

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Productgewicht	2.040 g
Elektrische aansluiting	Contactdoos Sub-D 25-polig
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 250 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Kabellengte	5 m
Kabeldiameter	12 mm
Kabelmontage	25x0,34
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Informatie materiaal kabelmantel	PVC
Informatie materiaal behuizing	PA
Informatie materiaal insteekcontact	Koperlegering verguld
Inbouwpositie	willekeurig