

# l-insteekkoppeling CQL-22

Artikelnummer: 177694

FESTO

voor een hoog debiet.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde   |
|---|--|
| Nominale diameter                       | 19,2 mm  |
| Inbouwpositie                           | willekeurig  |
| Aantal stuks per verpakking             | 1  |
| Constructieve opbouw                    | Duw-trekprincipe (push/pull)                           |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik     | -0,95 ... 7 bar  |
| Temperatuurafhankelijke werkdruk        | -0,95 ... 15 bar                                       |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]                |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 2 - matige corrosieweerstand                           |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-zone III                                     |
| Geschikt voor levensmiddelen            | zie uitgebreide materiaalinformatie                    |
| Omgevingstemperatuur                    | -25 ... 70 °C  |
| Productgewicht                          | 46 g   |
| Pneumatische aansluiting 1              | voor buis/slang buitendiameter 22 mm                   |
| Pneumatische aansluiting 2              | voor buizen of slangen met buitendiameter 22 mm        |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform   |
| Materiaal behuizing                     | POM  |
| Materiaal losring                       | POM  |
| Materiaal slangklemsegment              | hooggelegeerd staal roestvrij                          |