


# verdeler CQD-12/15/18/22

Artikelnummer: 177717

FESTO

met vier blindstoppen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	18,6 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	1
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 7 bar
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 15 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	-25 ... 75 °C
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Nominaal aandraaimoment	2,5 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 10 %
Aantal uitgangen	4
Aantal toevoerleidingen	1
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad G1/2
Pneumatische aansluiting 2	Inwendige schroefdraad G1/2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	POM