


steekhuls CQH-15-QS-12

Artikelnummer: 177721

FESTO

voor het verbinden van CQ met QS-schroefkoppelingen



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	8 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	1
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 7 bar
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 15 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Productgewicht	4 g
Pneumatische aansluiting 1	Insteekhuls CQ-15
Pneumatische aansluiting 2	Insteekhuls QS-12
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	POM