


koppeling EAMD-42-40-20-16X25-U

Artikelnummer: 1781043

FESTO

aandrijfcomponent die de draaibeweging van een stappen- of servomotor overdraagt



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	20 mm
Opnamediameter 2	16 mm
Grootte	42
Nominale lengte	40 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	6.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	39 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	21 Nm
Productgewicht	189 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform