

kunststofslang PUN-4X0,75-GN

Artikelnummer: 178424

FESTO

uitwendig gekalibreerd, voor QS-insteekkoppelingen, CN- en CK-schroefkoppelingen polyurethaan (bij de productie van levensmiddelen niet toegelaten).



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	4 mm
Debietrelevante buigradius	17 mm
Binnendiameter	2,6 mm
Min. buigradius	8 mm
Gebbruiks instructies	TPE-U op basis van esters The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged.
Eigenschappen slang	Suitable for energy chains
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 0,7 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 7 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 101,5 psi
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,095 ... 1 MPa
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13,775 ... 145 psi
Toelating	TÜV
Afdeling voor uitgifte van certificaten	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Brandtest materiaal	UL94 HB
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 ... 60 °C
Productgewicht volgens lengte	0,0089 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 4 mm Voor koppelingsstekker binnendiameter 3 mm met moer voor koppelingsstekker binnendiameter 3 mm
Kleur	groen
Shore-hardheid	D 52 +/- 3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-U(PU)