

Klempatroon KP-16-1000

Artikelnummer: 178457

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Klemsoort met werkriching	aan beide zijden Klemmen d.m.v. veer, losmaken d.m.v. perslucht
Constructieve opbouw	Tuimelschijven
Varianten	eenzijdige zuigerstangen
Bedrijfsdruk (MPa)	≤ 1 MPa
Werkdruk	≤ 10 bar
Losmaakdruk (MPa)	$\geq 0,3$ MPa
Losmaakdruk (bar)	≥ 3 bar
te klemmen rond materiaal	16 mm
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Statische houdkracht	1.000 N
Productgewicht	90 g
Materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal veer	Veerstaal
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd
Materiaal klemklauwen	Messing
Materiaal zuiger	POM