

# Adsorptiedroger LDF-H4-G1/2

Artikelnummer: 178525

FESTO

voor droge en schone perslucht.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	koudregenererende adsorptiedroger
Ingangsdruk 1	4 ... 10,5 bar
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-richtlijn lage spanning
Drukdauwpunt	-40 °C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	2.2.1 volgens DIN ISO 8573-1
Mediumtemperatuur	2 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	2 ... 50 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Productgewicht	24.700 g
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal - informatie behuizing	Gespuitsgiet zink