

Ventieleiland VIMP-04-D-1


Artikelnummer: 18084

FESTO

type 04-A, met multipoolaansluiting, grootte 1.

Bij dit product kunnen, naargelang de configuratie de afbeeldingen, de technische gegevens van de technische fiche en de overkomstige toebehoren afwijken.

Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

~ConfIndependentDatasheet

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Ventiefunctie | 5/2 monostabiel 5/2 bistabiel 5/3 belucht 5/3 ontlicht 5/3 gesloten |
| Normaal nominaal debiet | 1.200 ... 2.600 l/min |
| Werkdruk | -0,9 ... 10 bar |
| Elektrische aansturing | Multipol |
| Max. aantal ventielplaatsen | 14 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Ontluchtingsfunctie | regelbaar |
| Soort bediening | elektrisch |
| Type eiland | 04 |
| Constructieve opbouw | Zuigerschuif |
| Stuurluchtverzorging | extern intern |
| Ventieleilandmontage | modulair en uitbreidbaar |
| Schakelpositie-indicator | LED |
| Stuurdruk | 2 ... 10 bar |
| geschikt voor vacuüm | ja |
| Nominale bedrijfsspanning AC | 110 V |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 24 V |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-richtlijn lage spanning |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |