


Ronde cilinder ESAZB-4- -P

Artikelnummer: 183125

FESTO

met lagerdeksel voor directe montage, afsluitdeksel met
luchtaansluiting axiaal op de cilinderas.

Dit product is enkel via Festo Korea verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 20 mm
Zuigerdiameter	4 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werkdruk	4 ... 10 bar
Werking	enkelwerkend trekkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	2,8 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	1,5 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	0,8 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	6 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	0,2 g
Pneumatische aansluiting	M3
Informatie materiaal deksel	aluminumlegering
Informatie materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Informatie materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij