


# Ronde cilinder ESAZB-10- -P

Artikelnummer: 183153

FESTO

met lagerdeksel voor directe montage, afsluitdeksel met  
luchtaansluiting axiaal op de cilinderas.

Dit product is enkel via Festo Korea verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 60 mm
Zuigerdiameter	10 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werkdruk	2 ... 10 bar
Werking	enkelwerkend trekkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag te verplaatsen massa bij 0 mm slag	34,15 N 8,5 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	2,7 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	20 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	1 g
Pneumatische aansluiting	M5
Informatie materiaal deksel	aluminumlegering
Informatie materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Informatie materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij