


# Ronde cilinder ESAQ-16- -P

Artikelnummer: 183160

FESTO

Afsluitdeksel met luchtaansluiting haaks op de cilinderas.  
Dit product is enkel via Festo Korea verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 105 mm
Zuigerdiameter	16 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Werkdruk	1,5 ... 10 bar
Werking	enkelwerkend drukkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	104,6 N
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	20 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	4,9 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	61 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	2,2 g
Pneumatische aansluiting	M5
Informatie materiaal deksel	aluminumlegering
Informatie materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Informatie materiaal behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij