


Multipoolcontrastekker IMP1-SD-72

Artikelnummer: 18319

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Toegelaten kabeldiameter	18 ... 27 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsspanningsbereik AC	≤ 300 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 250 V
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-40 ... 125 °C
Productgewicht	401 g
Aansluitingdoorsnede	1,5 mm ²
Elektrische aansluiting	Doos 72-polig
Kabelschroefkoppeling	Pg29
Soort bevestiging	met klembeugel
Materiaal - informatie behuizing	Kunststof Lichtmetalen persgietwerk
Materiaalinformatie insteekcontact	Koperlegering verzilverd